

Garant**Krótki uchwyt wiertarski – HSK kształt AD, SK 40, zakres mocowania: 1-16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301425 1-16
GTIN	4045197931795
Klasa artykułu	31B

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

Z otworem na układ elektroniczny Balluff. Maksymalne bicie $\leq 20 \mu\text{m}$.

Piaskowane i szlifowane.

- **smukła konstrukcja**
- **właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym**
- **optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

w dostawie::Zawiera **klucz do mocowania Torx®**. Z uchwytem poprzecznym **do uzyskania dużych sił mocowania.****Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

rodzaj budowy: smukłe

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

Opis techniczny

rodzaj budowy	smukłe
zakres mocowania	1 - 16 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
wymiar A długości wysięgu	80 mm

Ø zewn. D	50 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,