

HOLEX**Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A, SK 40, zakres mocowania: 2,5-16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Klasa artykułu	32K

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

Czernione. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

w dostawie::Zawiera **klucz do mocowania Torx®**. Z uchwytem poprzecznym **do uzyskania dużych sił mocowania**.**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

zakres mocowania	2,5 - 16 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
Ø zewn. D	50 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 50 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d \text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska