



## Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A, SK 50, zakres mocowania: 2,5-16mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Klasa artykułu	32K

### Opis

#### Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

Czernione. Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

#### w dostawie::

Zawiera **klucz do mocowania Torx®**. Z uchwytem poprzecznym **do uzyskania dużych sił mocowania**.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

### Opis techniczny

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
Ø zewn. D	50 mm
zakres mocowania	2,5 - 16 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 50 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d \text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska