

HOLEX**Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A, BT 40, zakres mocowania:
2,5-16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303165 2,5-16
GTIN	4045197931856
Klasa artykułu	32K

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

- **Wąska konstrukcja.**
- **Kontrolowane przekazywanie chłodziwa na narzędzie z IK.**
- **Optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

w dostawie::Zawiera **klucz mocujący****Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	95 mm
zakres mocowania	2,5 - 16 mm
Ø zewn. D	50 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 12000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 50 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska