

Garant**Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK, PSC 63, zakres mocowania: 1-16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Klasa artykułu	31B

Opis**Wykonanie:**

- Do obrotów prawych i lewych.
- Piaskowane.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

w dostawie::Zawiera **klucz do mocowania Torx®**.**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	93,1 mm
Ø zewn. D	50 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
zakres mocowania	1 - 16 mm
adapter	PSC 63
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska