



Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK, VDI 30, zakres mocowania: 1-16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Klasa artykułu	31B

Opis

Wykonanie:

- typ GARANT z kluczem mocującym Torx® dla uzyskania dobrego połączenia ciernego.
- Środek chłodzący doprowadzany jest przez otwór w uchwycie.
- Maksymalne ciśnienie środka chłodzącego 50 bar.

Zastosowanie:

w tokarkach numerycznych oraz centrach obróbczych.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 30

Ø zewn. uchwytu d_1 : 50,5 mm

długość wysięgu l_1 : 90 mm

Klucz do mocowania: TX25

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 16 mm
Klucz do mocowania	TX25
długość wysięgu l_1	90 mm
Ø zewn. uchwytu d_1	50,5 mm
Wielkość VDI	VDI 30
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30

