

**HOLEX****Krótkie oprawki wiertarskie – HSK, kształt A, HSK-A 63, zakres mocowania:  
2,5-16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307765 2,5-16
GTIN	4045197932006
Klasa artykułu	32K

**Opis****Wykonanie:**

- do obrotów prawych i lewych
- z otworem na Balluffchip.
- smukła konstrukcja
- właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym
- optymalne momenty mocowania na narzędziu.

**w dostawie::****Klucz do mocowania** z uchwytem poprzecznym.**Wyp. dodatkowe:**

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

maksymalny moment obrotowy dokręcania  $M_{d\text{ maks.}} \leq 14 \text{ Nm}$ 

rodzaj budowy: smukłe

wymiar A długości wysięgu: 104 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

**Opis techniczny**

rodzaj budowy	smukłe
zakres mocowania	2,5 - 16 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
Ø zewn. D	50 mm

wymiar A długości wysięgu	104 mm
adapter	HSK-A 63
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 50 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania $M_{d\text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,