

**HOLEX****Krótkie oprawki wiertarskie – HSK, kształt A, HSK-A 100, zakres mocowania: 2,5-16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307775 2,5-16
GTIN	4045197932013
Klasa artykułu	32K

**Opis****Wykonanie:**

- Prawo- i lewobieżne.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- smukła konstrukcja
- właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym
- optymalne momenty mocowania na narzędziu.

**w dostawie::****Klucz do mocowania** z uchwytem poprzecznym.**Wyp. dodatkowe:**

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	110 mm
zakres mocowania	2,5 - 16 mm
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
Ø zewn. D	50 mm
rodzaj budowy	smukłe
adapter	HSK-A 100

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 50 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M <sub>d maks.</sub>	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska