

Garant

Krótki uchwyt wiertarski – HSK kształt AD, SK 40, zakres mocowania: 0,3-8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Klasa artykułu	31B

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

Z otworem na układ elektroniczny Balluff. Maksymalne bicie $\leq 20 \mu\text{m}$.

Piaskowane i szlifowane.

- **smukła konstrukcja**
- **właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym**
- **optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

w dostawie::

Zawiera **klucz do mocowania Torx®**. Z uchwytem poprzecznym **do uzyskania dużych sił mocowania**.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

rodzaj budowy: smukłe

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø zewn. D: 35 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

Opis techniczny

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
wymiar A długości wysięgu	70 mm
rodzaj budowy	smukłe

Ø zewn. D	35 mm
zakres mocowania	0,3 - 8 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,