

Garant

Szczypce regulacyjne, kształt C, odgięte o 45°, płaskie, szerokie, Długość całkowita: 140mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	717405 140
GTIN	4045197932204
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo płaskie i smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN 5235

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość szczęk	33 mm
długość całkowita	140 mm
kształt szczęk	płasko-szerokie, odgięte o 45°
Kształt	C
norma	DIN 5235
wykonanie szczęk	gładkie od wewnątrz
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	chromowane

Rodzaj produktu

Szczypce regulacyjne,