

Perforatory okrągłe do blach, z łożyskiem oporowym, Ø stempla (Ø otworu): 28,3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	834100 28,3
GTIN	2050000992780
Klasa artykułu	86C

Opis

Wykonanie:

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.

Z oporowym łożyskiem kulkowym w celu łatwiejszego uruchamiania za pomocą klucza. Dzięki redukcji tarcia między perforatorem a śrubą praca wymaga mniejszej siły.

Zastosowanie:

Do perforowania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa węglowa i V2A, blacha aluminiowa i miedziana itp., zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych (np. duże arkusze blachy, szafy rozdzielcze, skrzynki bezpieczników, puszkarki rozdzielcze, tablice przyrządów, zlewozmywaki, karoserie itp.). Nie nadają się do rur. Śrubę dociskową i matrycę podczas pracy należy bezwzględnie smarować. **Napęd:** a) za pomocą **klucza do śrub**, b) za pomocą **ręcznego przyrządu hydraulicznego** nr 834655, c) za pomocą **ręcznej pompy hydraulicznej** nr 834700.

Od Ø 50 zaleca się stosować ręczną pompę hydrauliczną.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

wskazówka:

- przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na **sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe)**
- **wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2" w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.**

do gwintów do rurek pancernych wg DIN 40430: PG21

śruba dociskowa: M10×1×55

Ø wstępnie nawiercanego otworu: 11 mm

rozwartość klucza do śruby dociskowej: 17 mm
do grubości materiału (blacha St 37): 1,75 mm
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do: 1,25 mm

Opis techniczny

Ø stempla (Ø otworu)	28,3 mm
do gwintów do rurek pancernych wg DIN 40430	PG21
Ø wstępnie nawiercanego otworu	11 mm
śruba dociskowa	M10×1×55
rozwartość klucza do śruby dociskowej	17 mm
do blach nierdzewnych zależnie od wytrzymałości do	1,25 mm
do grubości materiału (blacha St 37)	1,75 mm

Akcesoria

Śruby docisk. zamienne, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 10/55 mm	834040 10/55
Śruby docisk. zamienne, z łożyskiem oporowym, do perforatorów okrągłych Ø gwintu / długość 10/55 mm	834060 10/55