

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, typ: 4840****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919870 4840
GTIN	4017976348407
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, **półki z obrzeżem zapobiegającym wyciekom oleju**. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. górna **półka** z obrzeżem o wysokości **150 mm** zapobiegającym **wyciekom oleju**.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy**.**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 880 mm

szerokość: 1021 mm

głębokość: 500 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 207 mm

**Opis techniczny**

typ	4840
materiał kółka	TPE
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość	1021 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	207 mm
wysokość półki górnej	829 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
Nośność maksymalna	400 kg
masa	42 kg
Ø koła	160 mm
wysokość	880 mm
nośność półki górnej	200 kg
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
głębokość	500 mm