

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, typ: 4842****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919870 4842
GTIN	4017976348421
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, **półki z obrzeżem zapobiegającym wyciekom oleju**. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. górna **półka z obrzeżem o wysokości 150 mm zapobiegającym wyciekom oleju**.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy**.**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 1020 mm

szerokość: 1171 mm

głębokość: 700 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 248 mm

Opis techniczny

liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
typ	4842
materiał kółka	TPE
masa	52 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	248 mm
wysokość półki górnej	870 mm
Ø koła	200 mm
szerokość	1171 mm
wysokość	1020 mm
nośność półki górnej	200 kg
Nośność maksymalna	400 kg
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
głębokość	700 mm