

fetra[®]
....**Wózki magazynowe na oponach pneumatycznych, typ: TK1325****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919900 TK1325
GTIN	4017976313252
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Rama spawana z rur, **bezpieczne uchwyty** z tworzywa sztucznego. z 2 zestawami 3 kół rozmieszczonych gwiazdźście, z ogumieniem TPE (tworzywo termoplastyczne). Nadaje się dobrze do częstych przejazdów po schodach i po łatwym, płaskim podłożu.

Powłoka lakiernicza:

Brylantowoniebieska RAL 5007, **lakier proszkowy**.

wysokość: 1300 mm

szerokość: 590 mm

długość płyty: 250 mm

szerokość płyty: 320 mm

Ø koła: 160 mm

nośność: 200 kg

Opis techniczny

Ø koła	160 mm
masa	18 kg
nośność	200 kg

materiał	stabilna konstrukcja spawana z płytą stalową
typ	TK1325
wysokość	1300 mm
długość płyty	250 mm
szerokość płyty	320 mm
szerokość	590 mm
materiał kółka	kółka TPE