

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2740****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919820 2740
GTIN	4017976027401
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur stalowych, półki z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, w stalowych ramach z kątownika, podwyższone o 12 mm krawędzie boczne.

2 koła skrętne Ø 125 mm (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 1040 mm

szerokość: 985 mm

głębokość: 511 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 200 mm

Opis techniczny

głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
----------------------------------	--------

typ	2740
norma	EN 1757-3
wysokość półki górnej	820 mm
Ø koła	125 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	200 mm
nośność półki górnej	80 kg
masa	28 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość	511 mm
wysokość	1040 mm
szerokość	985 mm
Nośność maksymalna	300 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Rodzaj produktu	Wózek stołowy