

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, do 1200 kg, Typ: 12403****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919865 12403
GTIN	4017976124032
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawane z rur i profili stalowych, platforma z płyty wykonanej z wodoodpornej sklejki, pokrytej antypoślizgowym sitodrukiem. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), wysokiej jakości elastyczne pełne ogumienie (200×50 mm) w kolorze szaro-niebieskim, niepozostawiające śladów, piasty na łożyskach rolkowych.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 925 mm

szerokość: 1410 mm

głębokość: 800 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1200 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 283 mm

**Opis techniczny**

wysokość	925 mm
----------	--------

materiał kółka	ogumienie pełne Elastic
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	283 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
głębokość	800 mm
norma	EN 1757-3
nośność półki górnej	500 kg
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
typ	12403
wysokość półki górnej	925 mm
Ø koła	200 mm
szerokość	1410 mm
Nośność maksymalna	1200 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
masa	77 kg
Rodzaj produktu	Wózek stołowy