

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 3 poziomami ładunkowymi, typ: 4830****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919875 4830
GTIN	4017976048307
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. **Półki** z obrzeżem o wysokości **40 mm** zapobiegającym wyciekom oleju, 3 poziomy ładunkowe.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 870 mm

szerokość: 1021 mm

głębokość: 500 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 207 mm

Opis techniczny

typ	4830
-----	------

materiał kółka	TPE
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	207 mm
szerokość	1021 mm
nośność półki górnej	200 kg
wysokość półki górnej	829 mm
Nośność maksymalna	400 kg
nośność półki środkowej	200 kg
wysokość	870 mm
masa	46 kg
Ø koła	160 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
wysokość półki środkowej	519 mm
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
głębokość	500 mm