

fetra[®]
....**Wózki platformowe, typ: KF2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Rura stalowa spawana, platforma z płyty drewnopodobnej. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 860 mm

szerokość: 890 mm

głębokość: 500 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

Opis techniczny

Ø koła	125 mm
--------	--------

wysokość	860 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
materiał kółka	TPE
szerokość powierzchni ładunkowej	600 mm
masa	11 kg
szerokość	890 mm
nośność	250 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
norma	EN 1757-3
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
typ	KF2
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
głębokość	500 mm