



## Uniwersalny uchwyt narzędziowy z 3 szczękami



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 836435        |
| GTIN             | 7290003243815 |
| Klasa artykułu   | 83G           |

### Opis

#### Wykonanie:

Uniwersalne uchwyty narzędziowe z 3 szczękami. Solidne, hartowane szczęki mocujące (58HRC), przyjemna praca i przenoszenie dużych momentów obrotowych przez odporny na uderzenia uchwyt aluminiowy z rękojeścią pokrytą przeciwpoślizgowym tworzywem sztucznym.

#### Zaleta:

Uchwyt 3-szczękowy umożliwia zastosowanie do narzędzi o różnej geometrii (np. 3- lub 6-kątnych, okrągłych).

#### Zastosowanie:

szybkie i pewne mocowanie różnych narzędzi, jak np. pogłębiaczy stożkowych, skrobaków, pilników kluczykowych itp.

Ø zakresu mocowania: 0,5 - 8 mm

masa: 165 g

### Opis techniczny

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ø zakresu mocowania | 0,5 - 8 mm |
| masa                | 165 g      |
| Rodzaj produktu     | uchwyt     |

### Akcesoria

|  |        |
|--|--------|
| Zamienne ostrze proste (80×4,2 mm) ze stali narzędziowej | 836410 |
|--|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Zamienne ostrze proste (50×3,2 mm)z HM | 836420 |
| Zamienne ostrze proste (75×3,2 mm)HSS  | 836425 |