

**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, do 1200 kg, Typ: 12405****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919865 12405
GTIN	4017976124056
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawane z rur i profili stalowych, platforma z płyty wykonanej z wodoodpornej sklejki, pokrytej antypoślizgowym sitodrukiem. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), wysokiej jakości elastyczne pełne ogumienie (200×50 mm) w kolorze szaro-niebieskim, niepozostawiające śladów, piasty na łożyskach rolkowych.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 925 mm

szerokość: 1810 mm

głębokość: 800 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1600 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 283 mm

**Opis techniczny**

szerokość powierzchni ładunkowej	1600 mm
----------------------------------	---------

głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	283 mm
szerokość	1810 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
materiał kółka	ogumienie pełne Elastic
masa	100 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość	925 mm
wysokość półki górnej	925 mm
typ	12405
norma	EN 1757-3
Ø koła	200 mm
głębokość	800 mm
Nośność maksymalna	1200 kg
nośność półki górnej	500 kg
Rodzaj produktu	Wózek stołowy