

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 3 poziomami ładunkowymi, typ: 4832****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919875 4832
GTIN	4017976048321
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. **Półki** z obrzeżem o wysokości **40 mm** zapobiegającym wyciekom oleju, 3 poziomy ładunkowe.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 910 mm

szerokość: 1171 mm

głębokość: 700 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 248 mm

Opis techniczny

liczba kółek stałych bez hamulca	2
----------------------------------	---

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
typ	4832
materiał kółka	TPE
wysokość półki środkowej	560 mm
nośność półki górnej	200 kg
Nośność maksymalna	400 kg
nośność półki środkowej	200 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
masa	61 kg
szerokość	1171 mm
wysokość	910 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	248 mm
Ø koła	200 mm
wysokość półki górnej	870 mm
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
głębokość	700 mm