

fetra[®]
....**Wózki platformowe, typ: KF33****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919805 KF33
GTIN	4017976011646
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Rura stalowa spawana, platforma z płyty drewnopodobnej. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 875 mm

szerokość: 860 mm

głębokość: 450 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 450 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

Opis techniczny

szerokość	860 mm
-----------	--------

wysokość	875 mm
masa	19 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
materiał kółka	TPE
wysokość półki górnej	770 mm
typ	KF33
Ø koła	125 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	600 mm
nośność	250 kg
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	450 mm
głębokość	450 mm
nośność półki górnej	100 kg