

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, do 1200 kg, Typ: 12406****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919865 12406
GTIN	4017976124063
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i profili stalowych, platforma z płyty wykonanej z wodoodpornej sklejki, pokrytej antypoślizgowym sitodrukiem. 2 koła stałe i 2 skrzętne (z hamulcem), wysokiej jakości elastyczne pełne ogumienie (200×50 mm) w kolorze szaro-niebieskim, niepozostawiające śladów, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 925 mm

szerokość: 2210 mm

głębokość: 800 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 2000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 283 mm

Opis techniczny

wysokość półki górnej	925 mm
-----------------------	--------

szerokość	2210 mm
głębokość	800 mm
Ø koła	200 mm
norma	EN 1757-3
nośność półki górnej	500 kg
typ	12406
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość powierzchni ładunkowej	2000 mm
materiał kółka	ogumienie pełne Elastic
wysokość	925 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
Nośność maksymalna	1200 kg
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	283 mm
masa	156 kg
Rodzaj produktu	Wózek stołowy