

fetra[®]
....**Wózek z czterema ścianami, typ: 1550****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919877 1550
GTIN	4017976015507
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Wózek zabudowany czterema ścianami, z **wyjmowaną** ścianą wzdłużną. Platforma z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, spawana konstrukcja stalowa, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 948 mm

szerokość: 1030 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 228 mm

Opis techniczny

typ	1550
-----	------

liczba kółek stałych bez hamulca	2
wys. powierzchni ładunkowej	228 mm
materiał kółka	TPE
Ø koła	160 mm
Nośność maksymalna	500 kg
masa	37 kg
wysokość	948 mm
szerokość	1030 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
głębokość	509 mm