

fetra®
....**Stojak podporowy, typ: 3282****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919902 3282
GTIN	4017976328201
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa z platformą z blachy stalowej do odkładania skrzynek z tworzywa sztucznego i koszy drucianych. Ręczna regulacja wysokości co 25 mm. 4 koła skrętne (dwa z hamulcem), ogumienie z elastomeru termoplastycznego. pochylana platforma z blachy stalowej z jednostronną krawędzią oporową.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

zakres regulacji wysokości: 755 - 1105 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 510 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 410 mm

pochylenie regulowane: 0; 15; 30 stopni

Ø koła: 75 mm

nośność: 150 kg

Opis techniczny

masa	18 kg
pochylenie regulowane	0; 15; 30 stopni

nośność	150 kg
typ	3282
Ø koła	75 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	510 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	410 mm
zakres regulacji wysokości	755 - 1105 mm