

**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2496B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Górna powierzchnia platform z blachy stalowej, **pokrywa się z płaszczyzną**ramy.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 860 mm

szerokość: 737 mm

głębokość: 609 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 228 mm

**Opis techniczny**

norma	EN 1757-3
masa	41 kg
materiał kółka	TPE
Nośność maksymalna	500 kg
wysokość półki górnej	860 mm
głębokość	609 mm
typ	2496B
wysokość	860 mm
nośność półki górnej	200 kg
szerokość	737 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość powierzchni ładunkowej	600 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	228 mm
Ø koła	160 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy