

**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2496B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Górna powierzchnia platform z blachy stalowej, **pokrywa się z płaszczyzną**ramy.

**Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

**Opis techniczny**

Norma	EN 1757-3
masa	42 kg
materiał kółka	TPE
Nośność maksymalna	500 kg
wysokość półki górnej	860 mm

## Karta danych

głębokość	609 mm
typ	2496B
wysokość	860 mm
nośność półki górnej	200 kg
szerokość	737 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość powierzchni ładunkowej	600 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	228 mm
Ø koła	160 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy