

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 3 poziomami ładunkowymi, Typ: 2750****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919840 2750
GTIN	4017976027500
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur stalowych, półki z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, w stalowych ramach z kątownika, podwyższone o 12 mm krawędzie boczne.

2 koła skrętne Ø 125 mm (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 1040 mm

szerokość: 985 mm

głębokość: 511 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 200 mm

Opis techniczny

norma	EN 1757-3
-------	-----------

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	200 mm
wysokość	1040 mm
Nośność maksymalna	300 kg
wysokość półki górnej	820 mm
materiał kółka	TPE
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
wysokość półki środkowej	510 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość	985 mm
głębokość	511 mm
typ	2750
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Ø koła	125 mm
masa	35 kg
nośność półki górnej	80 kg
nośność półki środkowej	80 kg
Rodzaj produktu	Wózek stołowy