

**Wózek z czterema ścianami, typ: 1551****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919877 1551
GTIN	4017976015514
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Wózek zabudowany czterema ścianami, z **wyjmowaną** ścianą wzdłużną. Platforma z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, spawana konstrukcja stalowa, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

**Norma:****EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1180 mm

głębokość: 609 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

**Opis techniczny**

typ	1551
-----	------

szerokość	1180 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
masa	44 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
wysokość	990 mm
Nośność maksymalna	600 kg
wys. powierzchni załadunkowej	270 mm
Ø koła	200 mm
materiał kółka	TPE
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
głębokość	609 mm