

fetra[®]
....**Wózki składane, Typ: 3100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919808 3100
GTIN	4017976031002
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Rama z rur stalowych, ze składanym pałkiem do pchania, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe. Platforma z blachy stalowej tłoczonej, z naklejoną okładziną antypoślizgową. Ogumienie pełne.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

wysokość po złożeniu: 240 mm

szerokość po złożeniu: 760 mm

głębokość po złożeniu: 495 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 740 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 480 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 150 mm

Opis techniczny

wysokość po złożeniu	240 mm
----------------------	--------

masa	12,5 kg
wys. powierzchni ładunkowej	150 mm
typ	3100
Ø koła	100 mm
głębokość po złożeniu	495 mm
Nośność maksymalna	150 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość po złożeniu	760 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość powierzchni ładunkowej	740 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	480 mm
Rodzaj produktu	Wózek składany