

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 3 poziomami ładunkowymi, Typ: 2752****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919840 2752
GTIN	4017976021317
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur stalowych, półki z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, w stalowych ramach z kątownika, podwyższone o 12 mm krawędzie boczne.

2 koła skrętne Ø 125 mm (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 1040 mm

szerokość: 1135 mm

głębokość: 611 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 200 mm

Opis techniczny

nośność półki środkowej	80 kg
-------------------------	-------

Ø koła	125 mm
materiał kółka	TPE
norma	EN 1757-3
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
nośność półki górnej	80 kg
głębokość	611 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
masa	49 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	200 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość półki górnej	820 mm
wysokość	1040 mm
szerokość	1135 mm
typ	2752
Nośność maksymalna	300 kg
wysokość półki środkowej	510 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy