

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2400B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Górna powierzchnia platform z blachy stalowej, **pokrywa się z płaszczyznami**.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 860 mm

szerokość: 1047 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 228 mm

Opis techniczny

materiał kółka	TPE
----------------	-----

głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
szerokość	1047 mm
nośność półki górnej	200 kg
Ø koła	160 mm
norma	EN 1757-3
typ	2400B
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość półki górnej	860 mm
Nośność maksymalna	500 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość	509 mm
masa	44 kg
wysokość	860 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	228 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy