

fetra[®]
....**Wózek z czterema ścianami, typ: 1552****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919877 1552
GTIN	4017976015521
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Wózek zabudowany czterema ścianami, z **wyjmowaną** ścianą wzdłużną. Platforma z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, spawana konstrukcja stalowa, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1180 mm

głębokość: 709 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

Opis techniczny

Ø koła	200 mm
--------	--------

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
typ	1552
szerokość	1180 mm
materiał kółka	TPE
wys. powierzchni ładunkowej	270 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
wysokość	990 mm
Nośność maksymalna	600 kg
masa	48 kg
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
głębokość	709 mm