

fetra[®]
....**Wózki składane, Typ: 3101****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919808 3101
GTIN	4017976031019
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Rama z rur stalowych, ze składanym pałkiem do pchania, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe. Platforma z blachy stalowej tłoczonej, z naklejoną okładziną antypoślizgową. Ogumienie pełne.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

wysokość po złożeniu: 275 mm

szerokość po złożeniu: 920 mm

głębokość po złożeniu: 630 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 910 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 610 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 185 mm

Opis techniczny

Ø koła	125 mm
--------	--------

głębokość po złożeniu	630 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość po złożeniu	920 mm
masa	18,5 kg
typ	3101
Nośność maksymalna	250 kg
wysokość po złożeniu	275 mm
wys. powierzchni ładunkowej	185 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	910 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	610 mm
Rodzaj produktu	Wózek składany