

**Skrobaki płaskie z z płytką z węglików spiekanych, szerokość grotu: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	837520 30
GTIN	4049002021091
Klasa artykułu	86D

**Opis****Wykonanie:**

Mocny płaskownik stalowy z mechanizmem zaciskowym i **wymienną, 4-ostrzową płytką roboczą z węglików spiekanych**. Płytką jest oszlifowana, ma 4 ostrza i można ją odwracać.

**wskazówka:**

Płytki nr 837600 pasują również do ręcznych skrobaków elektrycznych.

wielkość płytki z węglików spiekanych: 30×25×2 mm

szerokość grotu: 30 mm

długość całkowita: 450 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	450 mm
szerokość grotu	30 mm
Liczba ostrzy Z	4
wielkość płytki z węglików spiekanych	30×25×2 mm
wykonanie uchwytu	uchwyt drewniany lakierowany
materiał uchwytu	drewniane
materiał grotu	HM

**Akcesoria**

837600 30

Zamienne płytki z węglików spiekanych szerokość grotu  
30 mm

---