

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 8/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260707 8/09
GTIN	4045197937476
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	60 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
śruby mocujące	269028 23
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	13,25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	21 mm
Wielkość chwytu	8 mm
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 0808D09
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500