

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 10/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 23
wielk. płytki	9 mm
Wielkość chwytu	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
długość główki L ₁	21 mm
długość całkowita L	70 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	14,25 mm
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 1010E09
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500