

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	14,25 mm
Wielkość chwytu	10 mm
długość całkowita L	70 mm
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 1010E09
długość główki L <sub>1</sub>	21 mm
śruby mocujące	269028 23
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500