

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 8/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
długość całkowita L	60 mm
wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 23
kod ISO uchwytu	SSSCR/L 0808D09
długość główki L <sub>1</sub>	21 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	13,25 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500