

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Wózki magazynowe na oponach pneumatycznych, typ: 1115L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919900 1115L
GTIN	4017976011158
Klasa artykułu	96F

**Opis****Wykonanie:**

Rama spawana z rur, **bezpieczne uchwyty** z tworzywa sztucznego. Z rur stalowych, z płytą z blachy stalowej. Ogumienie pneumatyczne na obręczach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych.

**Powłoka lakiernicza:**

Brylantowoniebieska RAL 5007, **lakier proszkowy**.

wysokość: 1150 mm

szerokość: 590 mm

długość płyty: 150 mm

szerokość płyty: 400 mm

Ø koła: 260 mm

nośność: 250 kg

**Opis techniczny**

wysokość	1150 mm
materiał	rura stalowa z płytą z blachy stalowej
długość płyty	150 mm

szerokość	590 mm
Ø koła	260 mm
masa	12 kg
typ	1115L
nośność	250 kg
szerokość płyty	400 mm
materiał kółka	opony pneumatyczne