

**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2401B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Górna powierzchnia platform z blachy stalowej, **pokrywa się z płaszczyznami**.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość półki górnej	900 mm
materiał kółka	TPE
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
głębokość	609 mm

Karta danych

nośność półki górnej	200 kg
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość	900 mm
Norma	EN 1757-3
szerokość	1197 mm
typ	2401B
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	270 mm
masa	56 kg
Ø koła	200 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy