

fetra[®]
....**Wózek z czterema ścianami, typ: 1553****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919877 1553
GTIN	4017976015538
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Wózek zabudowany czterema ścianami, z **wyjmowaną** ścianą wzdłużną. Platforma z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, spawana konstrukcja stalowa, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1380 mm

głębokość: 809 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1200 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

Opis techniczny

wysokość	990 mm
----------	--------

Nośność maksymalna	600 kg
typ	1553
Ø koła	200 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
materiał kółka	TPE
masa	56 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
wys. powierzchni załadunkowej	270 mm
szerokość	1380 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
głębokość	809 mm