

**Wózki składane, Typ: KW1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Rama z rur stalowych, ze składanym pałkiem do pchania, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe. platforma z płyty drewnopodobnej. Ogumienie TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

szerokość po złożeniu	815 mm
typ	KW1
wysokość po złożeniu	285 mm
wys. powierzchni ładunkowej	205 mm
Nośność maksymalna	250 kg

liczba kółek stałych bez hamulca	2
głębokość po złożeniu	470 mm
masa	15 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Ø koła	125 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	720 mm
materiał kółka	TPE
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	450 mm
Rodzaj produktu	Wózek składany