

**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, do 1200 kg, Typ: 12402****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 919865 12402 |
| GTIN | 4017976124025 |
| Klasa artykułu | 96F |

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i profili stalowych, platforma z płyty wykonanej z wodoodpornej sklejki, pokrytej antypoślizgowym sitodrukiem. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), wysokiej jakości elastyczne pełne ogumienie (200×50 mm) w kolorze szaro-niebieskim, niepozostawiające śladów, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 925 mm

szerokość: 1210 mm

głębokość: 700 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 283 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|--------|
| wysokość półki górnej | 925 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|--|-------------------------|
| głębokość powierzchni ładunkowej | 700 mm |
| głębokość | 700 mm |
| typ | 12402 |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 |
| Nośność maksymalna | 1200 kg |
| nośność półki górnej | 500 kg |
| Ø koła | 200 mm |
| szerokość powierzchni ładunkowej | 1000 mm |
| wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 283 mm |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 |
| wysokość | 925 mm |
| norma | EN 1757-3 |
| szerokość | 1210 mm |
| masa | 67 kg |
| materiał kółka | ogumienie pełne Elastic |
| Rodzaj produktu | Wózek stołowy |