



Wózek transportowy taczkowy, Typ: 1125L



Dane zamówienia

Numer katalogowy	919900 1125L
GTIN	4017976011257
Klasa artykułu	96F

Opis

Wykonanie:

Rama spawana z rur, **bezpieczne uchwyty** z tworzywa sztucznego. Z rur stalowych, z płytą z blachy stalowej. Ogumienie pneumatyczne na obręczach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych.

Powłoka lakiernicza:

Brylantowoniebieska RAL 5007, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

długość płyty	250 mm
Ø koła	260 mm
nośność	200 kg
szerokość	570 mm
masa	11 kg
typ	1125L
szerokość płyty	320 mm

Karta danych

materiał kółka	opony pneumatyczne
wysokość	1150 mm
Rodzaj produktu	Wózek transportowy taczkowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/919900-1125L>