

fetra[®]
....**Wózki piętrowe 4-poziomowe, typ: 8311****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919880 8311
GTIN	4017976083117
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, ściany czołowe z pionowymi rurami w rozstawie 130 mm. Platformy z płyt o konstrukcji sandwich, powierzchnia z okleiną bukową. Półki wkładane co 100 mm. Dolna szuflada nieregulowana.

2 koła skrętne i 2 stałe (z ustalaczem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Regulacja wysokości co: 100 mm

wysokość: 1800 mm

szerokość: 1169 mm

głębokość: 609 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wysokość powierzchni ładunkowej 1: 269 mm

Opis techniczny

materiał kółka	TPE
Ø koła	200 mm
uchwytem.	tak
liczba kółek stałych bez hamulca	2
nośność całkowita	600 kg
wysokość powierzchni ładunkowej 3	1069 mm
masa	70 kg
szerokość	1169 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
norma	EN 1757-3
wysokość powierzchni ładunkowej 2	669 mm
nośność półki	90 kg
wysokość powierzchni ładunkowej 4	1469 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
wysokość powierzchni ładunkowej 1	269 mm
wysokość	1800 mm
typ	8311
moduł regulacji wysokości	100 mm
głębokość	609 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
Regulacja wysokości co	100 mm