

**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2402B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Górna powierzchnia platform z blachy stalowej, **pokrywa się z płaszczyznami**.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 900 mm

szerokość: 1197 mm

głębokość: 709 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 270 mm

Opis techniczny

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
-----------------------------------	---

Nośność maksymalna	600 kg
Ø koła	200 mm
typ	2402B
liczba kółek stałych bez hamulca	2
norma	EN 1757-3
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	270 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
materiał kółka	TPE
wysokość	900 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
głębokość	709 mm
masa	58 kg
nośność półki górnej	200 kg
szerokość	1197 mm
wysokość półki górnej	900 mm
Rodzaj produktu	Wózek stołowy