


fetra®
....**Wózki magazynowe na oponach pneumatycznych, typ: 1330L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919900 1330L
GTIN	4017976013305
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Rama spawana z rur, **bezpieczne uchwyty** z tworzywa sztucznego. Z rur stalowych, z płytą z blachy stalowej. Ogumienie pneumatyczne na obręczach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych.

Powłoka lakiernicza:

Brylantowoniebieska RAL 5007, **lakier proszkowy**.

wysokość: 1300 mm

szerokość: 580 mm

długość płyty: 250 mm

szerokość płyty: 320 mm

Ø koła: 260 mm

nośność: 300 kg

Opis techniczny

długość płyty	250 mm
wysokość	1300 mm
typ	1330L

szerokość płyty	320 mm
masa	15 kg
szerokość	580 mm
nośność	300 kg
materiał	rura stalowa z płytą z blachy stalowej
Ø koła	260 mm
materiał kółka	opony pneumatyczne