

**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, Typ: 2403B****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa. 2 koła stałe i 2 skrętne (z hamulcem), ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Górna powierzchnia platform z blachy stalowej, **pokrywa się z płaszczyną**ramy.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
materiał kółka	TPE
głębokość	809 mm
wysokość	900 mm
nośność półki górnej	200 kg

Karta danych

głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
szerokość	1397 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	270 mm
wysokość półki górnej	900 mm
Ø koła	200 mm
Nośność maksymalna	600 kg
typ	2403B
masa	78 kg
Norma	EN 1757-3
Rodzaj produktu	Wózek stołowy