

fetra[®]
....**Wózki stołowe z 2 poziomami ładunkowymi, typ: 4820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919870 4820
GTIN	4017976048208
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, **półki z obrzeżem zapobiegającym wyciekom oleju**. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. **półki z obrzeżem o wysokości 40 mm** zapobiegającym **wyciekom oleju**.

Norma:**EN 1757-3****Powłoka lakiernicza:**Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy**.**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 870 mm

szerokość: 1021 mm

głębokość: 500 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 207 mm

Opis techniczny

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
-----------------------------------	---

typ	4820
liczba kółek stałych bez hamulca	2
materiał kółka	TPE
Nośność maksymalna	400 kg
szerokość	1021 mm
wysokość	870 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	207 mm
nośność półki górnej	200 kg
masa	36 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
Ø koła	160 mm
wysokość półki górnej	829 mm
norma	EN 1757-3
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
głębokość	500 mm